

CARTUCCIA DEL FILTRO I2000²

FORNISCE ACQUA DI QUALITÀ PER IL GHIACCIO

Cartuccia sostitutiva I2000²: (6 pk):
EV9612-27



APPLICAZIONI

- ◆ Macchine del ghiaccio

CARATTERISTICHE • VANTAGGI

- ◆ Riduce i problemi delle macchine del ghiaccio legati all'acqua e causati da accumuli* di calcare dovuti allo sporco e a minerali disciolti
- ◆ Sostituzione del filtro facile, igienica e rapida
- ◆ Riduce il calcare e l'intasamento delle linee di distribuzione, della piastra di evaporazione e della pompa
- ◆ L'esclusiva filtrazione precoat riduce il gusto e l'odore del cloro, nonché la sporcizia dei microfiltri e le particelle piccole fino a 0,2[†] micron di dimensione con mezzi meccanici
- ◆ I mezzi di filtrazione brevettati Pentair Everpure Micro-Pure II impediscono in modo efficace la proliferazione di batteri sui mezzi filtranti che possono ridurre la durata di vita del prodotto
- ◆ Standard 53 NSF/ANSI, certifica la riduzione di sporocisti come Cryptosporidium e Giardia con mezzi meccanici

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ◆ Installa in verticale in modo che la cartuccia penda verso il basso.
- ◆ Lascia uno spazio di 2½" (6,35 cm) sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.
- ◆ Lava il filtro facendo scorrere l'acqua attraverso di esso secondo le istruzioni della cartuccia.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ◆ Sostituire la cartuccia quando la portata diventa eccessivamente lenta o prima che si raggiunga la capacità nominale. Si consiglia di sostituire la cartuccia almeno una volta all'anno.
- ◆ Cambiare le cartucce quando si raggiunge la capacità o quando la pressione scende sotto i 10 psi (0,7 bar).
- ◆ Sciacquare sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e del cambio della cartuccia.

DIMENSIONI

- ◆ Portata di esercizio: massimo 1,67 gpm (6,3 Lpm)
- ◆ Capacità nominale: 9.000 galloni (34.069 L)

*Testato da Pentair.

[†] Approvato da un laboratorio accreditato ISO 17025 per la riduzione del 99,999% degli Pseudomonas diminuta secondo il protocollo ASTM F838-05 per l'approvazione di filtri di tipo filtrante sterilizzanti di 0,2 µm.


EPA Est. N. 002623-IL-002

CARTUCCIA SOSTITUTIVA I2000²

EV9612-27



Cartuccia sostitutiva i2000²: (6 pk):
EV9612-27



SPECIFICHE

- ◆ **Portata di esercizio**
massimo 1,67 gpm (6,3 Lpm)
- ◆ **Capacità nominale**
9.000 galloni (34.069 L)
- ◆ **Requisiti di pressione**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock
- ◆ **Temperatura**
35 - 100 °F (2 - 38 °C)
- ◆ **Dimensioni complessive**
20,75" L x 3,25" D
(52,7 cm x 8,2 cm)
- ◆ **Collegamento elettrico**
Non richiesto



Impianto testato e certificato da NSF International sulla base degli standard NSF/ANSI 42 e 53 per la riduzione di:

STANDARD N. 42 -
EFFETTI ESTETICI

Riduzione Chimica
Sapore e odore
Cloro

Filtrazione Meccanica
Particolato nominale
Classe I

STANDARD N. 53 -
EFFETTI SULLA
SALUTE

Filtrazione
Meccanica
Cisti
Torbidità
Amianto

EPA N. 002623-IL-002

I marchi e i loghi Pentair sono di proprietà di Pentair plc o delle sue affiliate. Per visualizzare la lista dettagliata dei luoghi di registrazione dei marchi commerciali di Pentair, vai su www.pentair.com/en/registrations.html. Marchi e loghi di terze parti, registrati e non, sono di proprietà dei rispettivi titolari. In virtù della politica di miglioramento costante dei propri prodotti e servizi, Pentair si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. Pentair promuove le pari opportunità nell'impiego.

EV9612-27 AU21 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Tutti i diritti riservati.