

OCS²-FILTERKARTUSCHE

LIEFERT HOCHWERTIGE WASSERQUALITÄT
FÜR KAFFEEANWENDUNGEN

OCS²-Austauschkartusche: (6er-Packung):
EV9618-07



ANWENDUNGEN

- ◆ Kaffee
Heißgetränkemaschinen mit niedrigem Durchfluss und mittlerem Volumen

MERKMALE • VORZÜGE

- ◆ Die einzigartige Filtermischung von Pentair Everpure reduziert mithilfe von Aktivkohle Chlorgeschmack und -geruch sowie andere unangenehme Gerüche.
- ◆ Einfacher, hygienischer, schneller Filteraustausch.
- ◆ Spart Energie durch Reduzierung von Kalkablagerungen.*
- ◆ Die exklusive Anschwemmfiltration reduziert Chlorgeschmack und -geruch und mikrofiltert mechanisch Schmutz und Partikel, die bis zu 0,2* Mikrometer klein sind.
- ◆ Die proprietären Micro-Pure-II-Filtermedien von Pentair Everpure hemmen effektiv das Wachstum von Bakterien auf den Filtermedien, welche die Produktlebensdauer verkürzen können.
- ◆ Verringert mechanisch Zystenbildung, wie u. a. Kryptosporidien und Giardia.

INSTALLATIONSHINWEISE

- ◆ Vertikal mit nach unten hängender Kartusche installieren.
- ◆ Lassen Sie 6,35 cm (2½ Zoll) Freiraum unter der Kartusche, um den Kartuschenwechsel zu erleichtern.
- ◆ Spülen Sie den Filter, indem Sie Wasser gemäß Anleitung durch den Filter laufen lassen.

BETRIEBSHINWEISE

- ◆ Tauschen Sie die Kartusche aus, sobald die Durchflussmenge ungewöhnlich langsam wird oder bevor die Nennkapazität erreicht wird. Es wird empfohlen, die Kartusche mindestens einmal pro Jahr auszutauschen.
- ◆ Tauschen Sie die Kartuschen aus, sobald die Kapazität erreicht ist oder der Druck unter 10 psi (0,7 bar) fällt.
- ◆ Spülen Sie die Filterkartusche jeweils bei der Montage und beim Kartuschenwechsel.

GRÖSSENBESTIMMUNG

- ◆ Durchflussmenge:
Maximal 0,5 GL/min. bzw. 1,9 l/min.
- ◆ Nennkapazität:
5.678 l (1.500 Gallonen) oder 3.000 Kannchen

*Wie von Pentair getestet

†Validiert durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für 99,999 % Reduktion von *Pseudomonas diminuta* gemäß dem Protokoll ASTM F838-05 für die Validierung von 0,2-µm-Sterilfiltern.


EPA Est. Nr. 002623-IL-002

OCS²-AUSTAUSCH-KARTUSCHE

EV9618-07



OCS²-Austauschkartusche: (6er-Packung):
EV9618-07



TECHNISCHE DATEN

- ◆ **Durchflussmenge**
Maximal 0,5 GL/min. bzw. 1,9 l/min.
- ◆ **Nennkapazität**
5.678 l (1.500 Gallonen) oder 3.000 Kännchen
- ◆ **Druckanforderungen**
10–125 psi (0,7–8,6 bar), ohne Rückschlag
- ◆ **Temperatur**
2–38 °C (35–100 °F)
- ◆ **Gesamtabmessungen**
26,0 cm L x 8,2 cm T (10,25" x 3,25")
- ◆ **Elektroanschluss**
Keiner notwendig



System getestet und zertifiziert von NSF International gemäß NSF-/ANSI-Normen 42 und 53 zur Reduzierung von:

STANDARD-NR. 42 -
ÄSTHETISCHE WIRKUNG
Bakterienhemmende
Wirkung

Chemische Reduktion
Geschmack und Geruch
Chlor

Mechanische Filtration
Nennpartikel, Klasse I

STANDARD-NR. 53 -
GESUNDHEITLICHE
AUSWIRKUNGEN

Mechanische Filtration
Zysten
Asbest