

CARTUCCIA DEL FILTRO MC²

FORNISCE ACQUA DI OTTIMA QUALITÀ PER FONTANE E USI COMBINATI

Cartuccia sostitutiva MC²: (6 pk): EV9612-55



APPLICAZIONI

- ◆ Fontana
- ◆ Usi combinati

FUNZIONI • VANTAGGI

- ◆ Riduce il sapore e l'odore del cloro e di altri contaminanti sgraditi che possono influenzare negativamente il sapore delle bevande
- ◆ La sostituzione igienica della cartuccia è facile, veloce e pulita; le parti interne del filtro non sono mai esposte a contatto con le mani o contaminazione
- ◆ Protegge le guarnizioni, la pompa, i tubi e i piccoli orifizi dell'impianto per bevande dall'intasamento, dalla corrosione e dall'usura causata dall'abrasione
- ◆ Un'esclusiva filtrazione precoat fornisce un'ottima riduzione dell'odore e del sapore di cloro e microfiltra sporcizia e particelle di dimensioni pari a 0,2* micron con mezzi meccanici
- ◆ Migliora il gusto delle bevande alla spina e contribuisce alla preservazione dell'effervescenza delle bevande
- ◆ I mezzi di filtrazione brevettati Pentair Everpure Micro-Pure II impediscono in modo efficace la proliferazione di batteri sui mezzi filtranti che possono ridurre la durata di vita del prodotto
- ◆ Standard NSF/ANSI 53 certificato per la riduzione delle sporocisti come *Cryptosporidium* e *Giardia* con mezzi meccanici

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- ◆ Installa in verticale in modo che la cartuccia penda verso il basso.
- ◆ Lascia uno spazio di 2½" (6,35 cm) sotto la cartuccia per facilitarne la sostituzione.
- ◆ Lava il filtro facendo scorrere l'acqua attraverso di esso secondo le istruzioni della cartuccia.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

- ◆ Sostituire la cartuccia quando la portata diventa eccessivamente lenta o prima che si raggiunga la capacità nominale. Si consiglia di sostituire la cartuccia almeno una volta all'anno
- ◆ Cambiare le cartucce quando si raggiunge la capacità o quando la pressione scende sotto i 10 psi (0,7 bar).
- ◆ Sciacquare sempre la cartuccia del filtro al momento dell'installazione e del cambio della cartuccia.

DIMENSIONI

- ◆ Portata di esercizio: massimo 1,67 gpm (6,3 Lpm)
- ◆ Capacità nominale: 9.000 galloni (34.068 L)


*Approvato da un laboratorio accreditato ISO 17025 per la riduzione del 99,999% degli *Pseudomonas* diminuta secondo il protocollo ASTM F838-05 per l'approvazione di filtri di tipo filtrante sterilizzanti di 0,2 µm.

CARTUCCIA DEL FILTRO MC²

EV9612-55



Cartuccia sostitutiva MC²: (6 pk): EV9612-55



SPECIFICHE

- ◆ **Portata di esercizio**
massimo 1,67 gpm (6,3 Lpm)
- ◆ **Capacità nominale**
9.000 galloni (34.068 L)
- ◆ **Requisiti di pressione**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock
- ◆ **Temperatura**
35 - 100 °F (2 - 38 °C)
- ◆ **Dimensioni complessive**
20,75" L x 3,25" D
(52,7 cm x 8,2 cm)



Impianto testato e certificato da NSF International sulla base degli standard NSF/ANSI 42 e 53 per la riduzione di:

STANDARD N. 42 - EFFETTI ESTETICI	STANDARD N. 53 - EFFETTI SULLA SALUTE
Effetti batteriostatici	Filtrazione
Riduzione Chimica	Meccanica
Sapore e odore	Cisti
Cloro	Amianto
Filtrazione Meccanica	
Particolato nominale	
Classe I	

EPA Est. N. 002623-IL-002

I marchi e i loghi Pentair sono di proprietà di Pentair plc o delle sue affiliate. Per visualizzare la lista dettagliata dei luoghi di registrazione dei marchi commerciali di Pentair, vai su www.pentair.com/en/registrations.html. Marchi e loghi di terze parti, registrati e non, sono di proprietà dei rispettivi titolari. In virtù della politica di miglioramento costante dei propri prodotti e servizi, Pentair si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.

EV9612-55 SE19 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Tutti i diritti riservati.